GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation System 55

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	4418 01	1/5	13,51	01	4010337094920
blanc brillant	4418 03	1/5	13,51	01	4010337094944
blanc satiné	4418 27	1/5	13,51	01	4010337094999
anthracite	4418 28	1/5	14,80	11	4010337095026
teinte alu (laqué)	4418 26	1/5	19,47	11	4010337094982
noir mat (laqué)	4418 005	1/5	19,47	11	4010337094913
gris mat (laqué)	4418 015	1/5	19,47	11	4010337094937

Caractéristiques

- Convient en particulier pour fiches angulaires.
- Convient également à une utilisation dans les systèmes sous plancher.
- Pour fixation par vis.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.