








**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation System 55**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4418 01	1/5	13,51	01	4010337094920
 blanc brillant	4418 03	1/5	13,51	01	4010337094944
 blanc satiné	4418 27	1/5	13,51	01	4010337094999
 anthracite	4418 28	1/5	14,80	11	4010337095026
 teinte alu	4418 26	1/5	19,47	11	4010337094982
 noir mat	4418 005	1/5	19,47	11	4010337094913
 gris mat	4418 015	1/5	19,47	11	4010337094937

## Caractéristiques

- Convient en particulier pour fiches angulaires.
- Convient également à une utilisation dans les systèmes sous plancher.
- Pour fixation par vis.

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

---

## Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-