








Prise danoise 16 A 250 V~ 107-2 D1, DK 1-1b avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4422 01	1/5	22,92	01	4010337092308
 blanc brillant	4422 03	1/5	22,92	01	4010337092322
 blanc satiné	4422 27	1/5	22,92	01	4010337092346
 anthracite	4422 28	1/5	24,26	11	4010337092353
 teinte alu	4422 26	1/5	29,13	11	4010337092339
 noir mat	4422 005	1/5	29,13	11	4010337092292
 gris mat	4422 015	1/5	29,13	11	4010337092315

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
