© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Avec clapet avec cache orange et impression "ZSV" (alimentation de sécurité supplémentaire)



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 orange brillant	4454 709	1/5	27,01	01	4010337117438

Caractéristiques

- L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d’écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Anneau de support mis à la terre.
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.