© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression «EDV» System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4458 01	1/5	9,75	01	4010337093176
 blanc brillant	4458 03	1/5	9,75	01	4010337093190
 blanc satiné	4458 27	1/5	9,75	01	4010337093213
 anthracite	4458 28	1/5	11,16	11	4010337093220
 teinte alu (laqué)	4458 26	1/5	16,22	11	4010337093206
 noir mat (laqué)	4458 005	1/5	16,22	11	4010337093169
 gris mat (laqué)	4458 015	1/5	16,22	11	4010337093183

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

---