© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression «EDV» System 55**




| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc crème brillant | 4458 01 | 1/5 | 9,75 | 01 | 4010337093176 |
|  blanc brillant | 4458 03 | 1/5 | 9,75 | 01 | 4010337093190 |
|  blanc satiné | 4458 27 | 1/5 | 9,75 | 01 | 4010337093213 |
|  anthracite | 4458 28 | 1/5 | 11,16 | 11 | 4010337093220 |
|  teinte alu (laqué) | 4458 26 | 1/5 | 16,22 | 11 | 4010337093206 |
|  noir mat (laqué) | 4458 005 | 1/5 | 16,22 | 11 | 4010337093169 |
|  gris mat (laqué) | 4458 015 | 1/5 | 16,22 | 11 | 4010337093183 |

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 32 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs de: | 1,5 mm² à 2,5 mm² |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Indications**

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

---