

## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression « EDV »



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	4458 70	1/5	10,00	01	4010337117155

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>

### Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre