




**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) (IP20)
TX_44**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	4462 66	1/5	26,45	13	4010337093497
 anthracite	4462 67	1/5	32,65	13	4010337093503
 teinte alu	4462 65	1/5	32,65	13	4010337093480

Caractéristiques

- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à 45 °C

Indications

- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
 - Lors du montage, la bride d'étanchéité du cadre de finition doit également être utilisée.
 - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
 - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-

Etendue de la livraison

- Une étiquette « EDV » est jointe.
-