




**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) (IP20)  
TX\_44**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	4462 66	1/5	26,45	13	4010337093497
 anthracite	4462 67	1/5	32,65	13	4010337093503
 teinte alu	4462 65	1/5	32,65	13	4010337093480

**Caractéristiques**

- Anneau de support mis à la terre.

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à 45 °C

**Indications**

- Ne convient pas à une installation dans des locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  - Lors du montage, la bride d'étanchéité du cadre de finition doit également être utilisée.
  - Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- 

## **Etendue de la livraison**

- Une étiquette « EDV » est jointe.
-