









Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation System 55



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4466 01	1/10	7,39	21	4010337095088
 blanc brillant	4466 03	1/10	7,39	21	4010337095101
 blanc satiné	4466 27	1/10/100	7,39	21	4010337095125
 anthracite	4466 28	1/10/100	9,20	11	4010337095132
 teinte alu	4466 26	1/10	14,03	11	4010337095118
 noir mat	4466 005	1/10/100	14,03	11	4010337095071
 gris mat	4466 015	1/5	14,03	11	4010337095095
 acier inoxydable	4466 600	1/10	22,74	11	4010337095149

Caractéristiques

- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	29 mm
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²