

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation Gira F100



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	4466 70	1/10	8,18	01	4010337117896

Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 29 mm

Propriétés des conducteurs: rigide et flexible

section de raccordement

- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²