









## System 55



| Spécification  | Réf.     | UV.  | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|----------|------|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 4488 01  | 1/10 | 21,30          | 01 | 4010337095804 |
|  blanc brillant     | 4488 03  | 1/10 | 21,30          | 01 | 4010337095835 |
|  blanc satiné       | 4488 27  | 1/10 | 21,30          | 01 | 4010337095859 |
|  anthracite         | 4488 28  | 1/10 | 22,62          | 11 | 4010337095866 |
|  teinte alu         | 4488 26  | 1/10 | 27,30          | 11 | 4010337095842 |
|  noir mat           | 4488 005 | 1/10 | 27,30          | 11 | 4010337095798 |
|  gris mat           | 4488 015 | 1/10 | 27,30          | 11 | 4010337095811 |
|  acier inoxydable   | 4488 600 | 1/5  | 35,69          | 11 | 4010337095873 |

## Caractéristiques

- Avec bornes enfichables.
  - L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  - Griffes d'écartement encastrées.
  - Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  - Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  - Profondeur de montage réduite.
  - Grand levier à œillet ergonomique.
  - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  - Base thermoplastique incassable.
- 

## Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Profondeur de montage:                                  | 29 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs:                             | rigide et flexible                        |
| section de raccordement                                 |   |
| - Pour les conducteurs de:                              | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Température ambiante                                    |   |
| - protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C                             |

---

## Indications

- Homologuée selon NF C 61-314:2017.
  - Homologuée selon NBN C 61-112-1:2017.
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-