








## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus) Bornes à vis



| Spécification  | Réf.     | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|----------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 4754 01  | 1/5 | 19,30          | 01 | 4010337114154 |
|  blanc brillant     | 4754 03  | 1/5 | 19,30          | 01 | 4010337114178 |
|  blanc satiné       | 4754 27  | 1/5 | 19,30          | 01 | 4010337114192 |
|  anthracite         | 4754 28  | 1/5 | 20,57          | 11 | 4010337114208 |
|  teinte alu         | 4754 26  | 1/5 | 25,31          | 11 | 4010337114185 |
|  noir mat           | 4754 005 | 1/5 | 25,31          | 11 | 4010337114147 |
|  gris mat           | 4754 015 | 1/5 | 25,31          | 11 | 4010337114161 |

### Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.

Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.

## Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Profondeur de montage:                                | 29 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs<br>- rigide et flexible:   |   |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs de: | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Indications

- Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d'étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l'eau).
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-