






Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant | 4755 70 | 1/5 | 11,18 | 01 | 4010337117513 |
|  blanc satiné (laqué) | 4755 72 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117520 |
|  anthracite (laqué) | 4755 73 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117490 |
|  noir mat (laqué) | 4755 74 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117537 |
|  gris mat (laqué) | 4755 76 | 1/5 | 17,19 | 11 | 4010337117506 |

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 32 mm

| | |
|--|---|
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement - Pour les conducteurs de: | 1,5 mm ² à 2,5 mm ² |
| Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C |

Indications

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
 - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-