


Télécommande radio eNet 4x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 anthracite	5354 10	1	81,48	42	4010337774099

Caractéristiques

- Deux touches correspondent respectivement à un canal.
- Paire de touches réglable respectivement comme fonction de canal ou d'ambiance.
- LED d'état.
- Appareil sur piles.

Réglable avec le serveur eNet :

- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0 du serveur eNet.
- Signalisation de l'état de transmission désactivable.
- Verrouillages de commande.
- Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances individuelles configurables.
- Configuration de la touche d'ambiance via l'application eNet SMART HOME (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des horloges programmables.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	DC 3 V
Batterie	
- Type:	CR 2450N
- N° UN:	3091
Dimensions	
- L x H x P:	53 x 93 x 15,5 mm

Indications

- Les piles comprises dans la livraison sont des biens de consommation et doivent être remplacées régulièrement. Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées.

Etendue de la livraison

- Piles sont comprises dans la livraison.
