GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module rapporté de commande System 3000 symboles de flèche System 55

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	5361 01	1/5	34,20	02	4010337027270
blanc brillant	5361 03	1/5	34,20	02	4010337027287
blanc satiné	5361 27	1/5	34,20	02	4010337027300
anthracite	5361 28	1/5	37,31	02	4010337027317
teinte alu (laqué)	5361 26	1/5	42,23	02	4010337027294
noir mat (laqué)	5361 005	1/5	42,23	02	4010337037477
gris mat (laqué)	5361 015	1/5	42,23	02	4010337087212
acier inoxydable	5361 600	1/5	51,12	02	4010337027324

Caractéristiques techniques

Température ambiante:	-20 °C à +45 °C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.