


Module rapporté tactile System 3000 System 55



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|----------------------|----------|-----|----------------|----|---------------|
| blanc crème brillant | 5365 01 | 1/5 | 89,93 | 02 | 4010337096856 |
| blanc brillant | 5365 03 | 1/5 | 89,93 | 02 | 4010337096863 |
| blanc satiné | 5365 27 | 1/5 | 89,93 | 02 | 4010337096887 |
| anthracite | 5365 28 | 1/5 | 93,06 | 02 | 4010337096894 |
| teinte alu | 5365 26 | 1/5 | 97,74 | 02 | 4010337096870 |
| noir mat | 5365 005 | 1/5 | 97,74 | 02 | 4010337096917 |
| gris mat | 5365 015 | 1/5 | 97,74 | 02 | 4010337107071 |
| acier inoxydable | 5365 600 | 1/5 | 106,45 | 02 | 4010337096900 |

Caractéristiques

- La commande s'effectue en touchant ou en balayant légèrement la zone de commande.
- Trois valeurs de luminosité peuvent être mémorisées grâce au module variateur System 3000.
- Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000.
- Fonction de verrouillage avec module de commande de store System 3000.
- Affichage de l'état par barre lumineuse LED pour la représentation de la luminosité ou de la position des lamelles.
- Affichage permanent ou temporaire de l'état (l'affichage de l'état s'éteint après 5 secondes sans effleurement).
- Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000.

Caractéristiques techniques

Température ambiante: -5 °C à +45 °C
