© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Horloge de store et horloge programmable Display System 3000 System 70



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5366 70	1/5	107,38	02	4010337118565
 blanc satiné (laqué)	5366 72	1/5	115,11	02	4010337118572
 anthracite (laqué)	5366 73	1/5	115,11	02	4010337118541
 noir mat (laqué)	5366 74	1/5	115,11	02	4010337118589
 gris mat (laqué)	5366 76	1/5	115,11	02	4010337118558

Caractéristiques

- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Programmation rapide pour prise en charge de l'heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation.
- Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
- Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays.
- Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à ±2 heures.
- La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique.
- L'affichage s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
- Programmation d'une heure de montée et d'une heure d'abaissement ou de deux heures d'activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di.

Caractéristiques techniques

Précision de marche	
- par mois:	± 10 s

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Réserve de marche:	env. 4 h
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C