© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Détecteur de présence et de mouvement System 3000 module rapporté 360° BT



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	5377 02	1	190,36	02	4010337052227

Caractéristiques

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Commande avec module poste secondaire 2 fils, 3 fils ou bouton-poussoir mécanique.
- Cache rapporté de limitation de la zone de détection.
- Montage sur plafond sur module à encastrer System 3000.

Avec module de commutation System 3000

- Fonctionnement de courte durée.

Avec module variateur System 3000

- Régulation de l'éclairage à une valeur constante.
- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System 3000 avec module rapporté de commande et l'application Gira System 3000.
- Fonction d'éclairage de base.
- Fonction d'éclairage nocturne.

Fonctions avec l'application Gira System 3000

- Réglage de l'appareil en tant que détecteur de présence ou de mouvement.
- Réglage du seuil de luminosité.
- Réglage de la sensibilité des trois capteurs PIR.
- Réglage du délai de temporisation.
- Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
- Simulation de présence.
- Fonctionnement de jour.
- Test de détection.
- Avertissement de mise hors service.
- Fonction de temporisation.
- Mode de signalement automatique (clignotant).
- Mode de signalement manuel (clignotant).

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Caractéristiques techniques

Angle de détection:	360°
Hauteur de montage	
- minimum:	2,20 m
- maximum p. détecteur de mouvement:	6,00 m
- maximum p. détecteur de présence:	3,50 m
Zone de détection pour une hauteur de montage de 2,20 m	
- Détecteur de présence:	Ø max. 3,50 m
Zone de détection pour une hauteur de montage de 3 m	
- Détecteur de mouvement:	Ø max. 20 m
- Détecteur de présence:	Ø max. 8 m
Sensibilité:	0, 25, 50, 75, 100 %
Seuil de luminosité	
- Détecteur de mouvement:	env. 5 à 500 lx (et fonctionnement de jour)
- Détecteur de présence:	env. 5 à 1000 lx (et fonctionnement de jour)
Fonctionnement de courte durée	
- Durée d'impulsion:	env. 0,5 s
- Durée de la pause entre impulsions:	env. 3 s
Portée de transmission:	type 10 m
Puissance d’émission:	max. 2,5 mW, classe 2
Température ambiante:	-5°C à +45°C
Dimensions:	Ø 103 H 66