






## Module rapporté détecteur de mouvement System 3000, 1,10 m Standard avec DdT System 70



| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant         | 5379 70 | 1/5 | 81,87          | 02 | 4010337124917 |
|  blanc satiné (laqué) | 5379 72 | 1/5 | 89,60          | 02 | 4010337124924 |
|  anthracite (laqué)   | 5379 73 | 1/5 | 89,60          | 02 | 4010337124931 |
|  noir mat (laqué)     | 5379 74 | 1/5 | 89,60          | 02 | 4010337124948 |
|  gris mat (laqué)     | 5379 76 | 1/5 | 89,60          | 02 | 4010337124955 |

### Caractéristiques

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3♦fils System♦3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Délai de temporisation réglable
- Seuil de luminosité réglable.
- Sensibilité réglée à 75 %.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.

Avec module variateur System♦3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System♦3000 avec module rapporté de commande.

## Caractéristiques techniques

|  |   |
|--|---|
| Angle de détection:  | 180°                                      |
| Délai de temporisation<br>- Réglable:  | De 10 s à 30 min                          |
| Valeur de luminosité<br>- Réglable:<br>- Fixe:   | env. 5 à 500 lx<br>Fonctionnement de jour |
| Sensibilité<br>- fixée à:  | 75 %                                      |
| Indice de protection<br>- System 55, Gira F100:<br>- TX_44:                              | IP20<br>IP44                              |
| Hauteur de montage max. 1,10 m<br>- Zone de détection avant:<br>- Portée de chaque côté: | 32 m max.<br>19 m max.                    |
| Température ambiante:  | -20°C à +45°C                             |

---

## Indications

- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.
- 

## Etendue de la livraison

- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.
-