






## Thermostat d'ambiance Display System 3000 System 70



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5393 70	1/5	113,44	02	4010337118664
 blanc satiné (laqué)	5393 72	1/5	119,73	02	4010337118671
 anthracite (laqué)	5393 73	1/5	119,73	02	4010337118640
 noir mat (laqué)	5393 74	1/5	119,73	02	4010337118688
 gris mat (laqué)	5393 76	1/5	119,73	02	4010337118657

### Caractéristiques

- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.
- L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide.
- Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
- Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d'abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
- Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel.
- Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points.
- Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
- Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
- Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
- Supporte les capteurs de température internes et externes.
- Détection chute température.
- Verrouillage de commande.
- Fonction de protection de vanne.
- Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.
- La combinaison du module rapporté 5394xx avec 540700 n'est possible qu'à partir de I05 (index).

## Caractéristiques techniques

Précision de marche par mois:	± 10 s
Réserve de marche:	env. 4 h
Température ambiante:	-5°C à +45°C

---