







Thermostat d'ambiance BT System 3000 System 70



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5394 70	1/5	144,27	02	4010337118619
 blanc satiné (laqué)	5394 72	1/5	150,57	02	4010337118626
 anthracite (laqué)	5394 73	1/5	150,57	02	4010337118596
 noir mat (laqué)	5394 74	1/5	150,57	02	4010337118633
 gris mat (laqué)	5394 76	1/5	150,57	02	4010337118602

Caractéristiques

- Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l'application Gira System 3000.
- Commande au moyen de la surface tactile capacitive.
- Régulation manuelle et temporisée de la température ambiante.

Fonctions sur le module rapporté

- L'heure actuelle peut être mémorisée comme heure de commutation, programmation rapide.
- Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable.
- Minuterie avec trois zones de mémoire. Confort et temps d'abaissement pour Lu-Ve et Sa+Dim pour chaque zone de mémoire.
- Réglage d'une température de confort, d'abaissement, de refroidissement et d'antigel.
- Sortie du régulateur : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou commande à deux points.
- Optimisation du chauffage (la température est atteinte à l'heure fixée).
- Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
- Activation du mode de refroidissement via l'utilisation.
- Supporte les capteurs de température internes et externes.
- Détection chute température.
- Verrouillage de commande.
- Fonction de protection de vanne.
- Le Display s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible.

Fonctions avec l'application Gira System 3000

- Minuterie hebdomadaire avec 40 points de commutation et températures programmables individuellement.
- Mode vacances (début, fin, température).
- Fonction Boost : Chauffage rapide pendant 5 minutes maximum.
- Verrouillage de l'opération locale possible.
- Intégration d'un capteur de température externe via Bluetooth®.
- Valeurs de température minimum et maximum réglable.
- Possibilité de copier les paramètres et les programmes horaires vers d'autres modules rapportés.
- La combinaison du module rapporté 5393xx avec 540700 n'est possible qu'à partir de I05 (indice).

Caractéristiques techniques

Précision de marche par mois:	± 10 s
Réserve de marche:	env. 4 h
Fréquence radio:	de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d'émission:	max. 2,5 mW, classe 2
Portée de transmission:	type 10 m
Température ambiante:	-5°C à +45°C

Indications

- Lorsque vous êtes connecté à l'application Gira System 3000, l'heure et la date sont mises à jour.