

Module de commande de store System 3000 sans entrée de poste secondaire



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5415 00	1/5	87,37	02	4010337027416

Caractéristiques

- Commande électrique de stores, de volets roulants et d'auvents.
- Une position intermédiaire personnalisée peut être mémorisée avec un module rapporté.
- La commande d'un moteur, p. ex. pour ajuster les positions finales, est possible sans module rapporté.
- Fonction de polarité des sorties pour mise en service simplifiée.
- Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX

- Actionneur de store 1x.
- Canal du capteur 1x ou 2x.
- Possibilité de commande locale du module System 3000.
- Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
- Mesure de la température.
- Sélection de la fonction du module : Type de rideau sélectionnable, fonction de sécurité (alarme de vent, pluie, gel), fonction pare-soleil, fonction d'ambiance, fonction de verrouillage.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
Puissance de raccordement des moteurs:	700 W
Mode veille:	0,1 W à 0,5 W
Montage:	dans une boîte pour appareil selon DIN 49073
Profondeur de montage:	24 mm
Température ambiante:	-5°C à +45°C