© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Unité de commande radio eNet 1x Mini



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5422 00	1/5	160,90	42	4010337774198

Caractéristiques

- L'unité de commande radio eNet DALI permet la commutation et le réglage de la luminosité des luminaires DALI.
- Commande commune de tous les ballasts DALI raccordés, Broadcast.
- Alimentation DALI pour max. douze participants.
- Branchement en parallèle de jusqu'à six unités de commande radio DALI Mini pour alimenter 72 participants au maximum.
- Luminosité d'enclenchement et luminosité maximale mémorisables.
- Exploitation d'ambiances.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
- Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
En attente:	max. 2 W
Température ambiante:	-25°C à +70°C
Tension nominale DALI:	DC 16 V
Courant de sortie:	max. 24 mA
section de raccordement:	4 mm² max.
Fréquence radio:	de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):	env. 100 m
Dimensions - l x H:	53 x 28 mm

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Indications

- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
