


## Actionneur de commutation IP



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5566 000	1	190,00	30	4010337112839

### Caractéristiques

- Actionneur de commutation pour l'allumage de la lumière, la commande d'un ouvre-porte sur des portes annexes ou d'autres fonctions via IP / réseau.
- Commande d'un contact de commutation libre de potentiel 230 V / 6 A via IP / réseau.
- L'actionneur de commutation peut être commandé via les touches de l'écran des appareils de commande muraux et l'application "Gira DCS mobile".
- L'actionneur de commutation peut fonctionner dans quatre modes de fonctionnement différents :Minuterie (éclairage) / Ouvre-porte / Interrupteur / Impulsion pour la commande des automates d'éclairage de cage d'escaliers.
- Entrée binaire pour la commutation de fonctions via un bouton-poussoir mécanique raccordé.
- Temps de commutation réglable en continu de 1 s à 10 min selon la fonction sélectionnée.

### Caractéristiques techniques

Alimentation en tension auxiliaire:	21 V à 31 V CCPar exemple, alimentation en tension Gira (référence1296 00 ou 2570 00).
Connexion réseau:	RJ45
Contact de relais:	6 A à 230 V CA, 2 A à 30 V CC libre de potentiel
Puissance de commutation	
- Lampe à incandescence:	230 V CA / 6 A
- LED:	230 V CA / 100 W
Entrée binaire:	NC/NO sélectionnable
Température ambiante:	-5 °C à +55 °C
Dimensions:	2 UM

## Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

---