

## Module BNC double Crimpanschluss



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	5630 03	1/5	49,15	01	4010337460251
noir mat	5630 10	1/5	49,15	01	4010337460268

### Caractéristiques techniques

- Impédance caractéristique: 50 Ω  
Profondeur de montage: 25 mm

### Indications

- Ne convient pas pour les cadres de montage avec clapet.
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation :boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40