

## Module BNC double Crimpanschluss



| Spécification                                                                                    | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant | 5630 03 | 1/5 | 49,15          | 01 | 4010337460251 |
|  noir mat     | 5630 10 | 1/5 | 49,15          | 01 | 4010337460268 |

## Caractéristiques techniques

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Impédance caractéristique: | 50 $\Omega$ |
| Profondeur de montage:     | 25 mm       |

## Indications

- Ne convient pas pour les cadres de montage avec clapet.
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation : boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40