© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module USB 3.0 type A et mini-jack 3,5 mm Câble adapteur



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5687 03	1	73,40	01	4010337463023
 noir mat	5687 10	1	73,40	01	4010337463047

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage - Câble adapteur:	au moins 46 mm
Longueur du câble adaptateur:	200 mm

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation :boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.