



Module jack RJ45 modulaire cat.6A 10 Gbit-Ethernet et connecteur femelle SAT-F Inverseur de genre, SAT-F, borne autodénudante, jack modulaire



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5697 03	1/5	56,20	01	4010337463399
 noir mat	5697 10	1/5	56,20	01	4010337463405

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	35 mm
Impédance caractéristique pour SAT:	75 Ω
Pour conducteur intérieur:	Ø 0,6 à 1 mm

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Recommandation d'installation : boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40