



Module jack RJ45 modulaire cat.6A 10 Gbit-Ethernet et connecteur femelle SAT-F Inverseur de genre, SAT-F, borne autodénudante

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant | 5697 03 | 1/5 | 56,20 | 01 | 4010337463399 |
|  noir mat | 5697 10 | 1/5 | 56,20 | 01 | 4010337463405 |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur de montage: | 35 mm |
| Impédance caractéristique pour SAT: | 75 Ω |
| Pour conducteur intérieur: | Ø 0,6 à 1 mm |

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Recommandation d'installation : boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40