

**Module jack RJ45 modulaire cat.6A 10 Gbit-Ethernet 4x Technique de connexion autodénudante**

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5699 03	1	98,34	01	4010337463474
 noir mat	5699 10	1	98,34	01	4010337463481

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage

- Technique de connexion autodénudante: 35 mm

**Indications**

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation : boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40