© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Modulo presa per antenna (UD2410ST)



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	0041 00	1/5	35,52	01	4010337041009

Caratteristiche

- Scatola passante a 2 moduli con tecnologia plug-in.
- Spina IEC per FM (radio) e DVB-T/T2.
- Presa IEC per DVB-S/S2 (SAT).
- Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso e circolazione bidirezionale tra ingresso e uscita con bypass della tensione continua.
- Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
- Soddisfa la classe di schermatura A.

Dati tecnici

Banda di frequenza TV	
- Gamma di frequenze:	5 - 862 MHz
- Disaccoppiamento:	> 25 dB
- Attenuazione di transito:	3,5 dB
- Attenuazione: spina R/TV:	8,5 dB
banda di frequenza SAT	
- Gamma di frequenze:	950 - 2400 MHz
- Disaccoppiamento:	> 20 dB
- Attenuazione di transito:	5 dB
- Attenuazione: spina SAT:	10 dB
Profondità di montaggio:	27 mm

Avvisi

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

- Per la terminazione senza riflessione di una linea principale, da applicare nell'ultima presa per antenna.
- Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
- Solo per fissaggio a viti.
