


Modulo presa per antenna (UD2415ST)



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	0042 00	1/5	35,52	01	4010337042006

Caratteristiche

- Scatola passante a 2 moduli con tecnologia plug-in.
- Spina IEC per FM (radio) e DVB-T/T2.
- Presa IEC per DVB-S/S2 (SAT).
- Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso e circolazione bidirezionale tra ingresso e uscita con bypass della tensione continua.
- Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
- Soddisfa la classe di schermatura A.

Dati tecnici

Banda di frequenza TV

- Gamma di frequenze: 5 - 862 MHz
- Disaccoppiamento: > 40 dB
- Attenuazione di transito: 1,2 dB
- Attenuazione: spina R/TV: 13 dB

banda di frequenza SAT

- Gamma di frequenze: 950 - 2400 MHz
- Disaccoppiamento: > 35 dB
- Attenuazione di transito: 2 dB
- Attenuazione: spina SAT: 14 dB

- Profondità di montaggio: 27 mm

Avvisi

-
- Adatta per la ricezione terrestre, BK ed impianti di ricezione satellitare.
 - Solo per fissaggio a viti.