

## Pulsante a corsa breve 0,5 A 42 V~ con bilanciere Contatto di chiusura a 1 polo



| Specifica                                                                                                        | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante         | 0138 01   | -   | -                     | -  | 4010337138013 |
|  bianco puro brillante        | 0138 03   | 1/5 | 20,76                 | 01 | 4010337138037 |
|  bianco puro satinato         | 0138 27   | -   | -                     | -  | 4010337138273 |
|  antracite                    | 0138 28   | -   | -                     | -  | 4010337138280 |
|  color alluminio (verniciato) | 0138 26   | -   | -                     | -  | 4010337138266 |

### Caratteristiche

- Con morsetti a vite.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio: 11 mm

## Avvisi

- Per fissaggio con morsetti e tasselli.

---