

Presse doppia SCHUKO 16 A 250 V~con piastra piena per scatola di installazione 1,5 moduli Standard 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	0782 01	1/10	16,66	01	4010337782018
 bianco puro brillante	0782 03	1/10	16,66	01	4010337782032
 bianco puro satinato	0782 04	1/10	16,66	01	4010337782049

Dati tecnici

Sezione dei conduttori

- per conduttori da: da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

- Adatta per scatole di installazione compatte Attema UK 40 e tipo H 140 di ABB/HAF.