








Presse doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e piastra piena per scatola di installazione da incasso 1 modulo Morsetti a innesto



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|------|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 0783 01 | 1/10 | 22,89 | 01 | 4010337783015 |
|  bianco puro brillante | 0783 03 | 1/10 | 22,89 | 01 | 4010337783039 |
|  bianco puro satinato | 0783 27 | 1 | 22,89 | 01 | 4010337783275 |
|  antracite | 0783 28 | 1 | 25,60 | 11 | 4010337783282 |
|  color alluminio | 0783 26 | 1/10 | 29,72 | 11 | 4010337783268 |
|  nero opaco | 0783 005 | 1 | 29,72 | 11 | 4010337037507 |
|  grigio opaco | 0783 015 | 1/10 | 29,72 | 11 | 4010337081876 |

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Profondità di montaggio: | 25 mm |
| Sezione dei conduttori - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |
| Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali: | da 0 °C a +45 °C |

Avvisi

- Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
 - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
-