








**Presca doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) e piastra piena per scatola di installazione da incasso 1 modulo Morsetti a innesto**



| Specifica   | Cod. ord. | UI   | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|------|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 0783 01   | 1/10 | 22,89                 | 01 | 4010337783015 |
|  bianco puro brillante | 0783 03   | 1/10 | 22,89                 | 01 | 4010337783039 |
|  bianco puro satinato  | 0783 27   | 1    | 22,89                 | 01 | 4010337783275 |
|  antracite             | 0783 28   | 1    | 25,60                 | 11 | 4010337783282 |
|  color alluminio       | 0783 26   | 1/10 | 29,72                 | 11 | 4010337783268 |
|  nero opaco            | 0783 005  | 1    | 29,72                 | 11 | 4010337037507 |
|  grigio opaco          | 0783 015  | 1/10 | 29,72                 | 11 | 4010337081876 |

## Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| Profondità di montaggio:  | 25 mm  |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da:                                  | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Temperatura ambiente<br>- maggiore protezione contro i contatti<br>accidentali: | da 0 °C a +45 °C                             |

## Avvisi

- Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
  - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
-