

Elemento di illuminazione per scatola sopra intonaco



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	1067 01	1/5	26,17	02	4010337105169
 bianco puro brillante	1067 03	1/5	26,17	02	4010337107088
 nero opaco	1067 005	1/5	30,11	02	4010337110255

Caratteristiche

- I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita:	0,05 W / 1,65 mA
Intensità luminosa:	0,2 cd
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C