




## Elemento di illuminazione per scatola sopra intonaco



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	1067 01	1/5	26,17	02	4010337105169
 bianco puro brillante	1067 03	1/5	26,17	02	4010337107088
 nero opaco	1067 005	1/5	30,11	02	4010337110255

## Caratteristiche

- I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.

## Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita:	0,05 W / 1,65 mA
Intensità luminosa:	0,2 cd
Temperatura ambiente:	da 0 °C a +40 °C