










Placca Gira E2 con campo per targhetta antracite



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 1 modulo	1091 23	1/10	12,24	11	4010337084044
 2x orizzontali	1092 23	1/10	20,01	11	4010337084099
 2 moduli verticali	1102 23	1/10	20,01	11	4010337089148
 3 moduli orizzontali	1093 23	1/5	32,70	11	4010337084174
 3 moduli verticali	1103 23	1/5	32,70	11	4010337084211
 4 moduli orizzontali	1094 23	1/5	49,27	11	4010337084259
 4 moduli verticali	1114 23	1/5	49,27	11	4010337084297
 5 moduli orizzontali	1095 23	1/5	70,57	11	4010337084372
 5 moduli verticali	1115 23	1/5	70,57	11	4010337084334

Caratteristiche

- Infrangibile.
 - Impermeabile alla micronebbia.
 - Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
 - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
 - Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
-

Avvisi

- Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco struttura piatta, scatola sopra intonaco.
-