










Placca Gira E2 con campo per targhetta bianco puro brillante



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 1 modulo	1091 29	1/10	11,87	01	4010337084068
 2x orizzontali	1092 29	1/10	18,86	01	4010337084129
 2 moduli verticali	1102 29	1/10	18,86	01	4010337084150
 3 moduli orizzontali	1093 29	1/5	31,76	01	4010337084198
 3 moduli verticali	1103 29	1/5	31,76	01	4010337084235
 4 moduli orizzontali	1094 29	1/5	47,79	01	4010337084273
 4 moduli verticali	1114 29	1/5	47,79	01	4010337084310
 5 moduli orizzontali	1095 29	1/5	68,47	01	4010337084396
 5 moduli verticali	1115 29	1/5	68,47	01	4010337084358

Caratteristiche

- Infrangibile.
 - Impermeabile alla micronebbia.
 - Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
 - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
 - Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
-

Avvisi

- Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco struttura piatta, scatola sopra intonaco.
-