

Placca Gira E2 con campo per targhetta bianco puro satinato



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 1 modulo	1091 22	1/10	11,87	01	4010337084037
 2x orizzontali	1092 22	1/10	18,86	01	4010337084082
 2 moduli verticali	1102 22	1/10	18,86	01	4010337089131
 3 moduli orizzontali	1093 22	1/5	31,76	01	4010337084167
 3 moduli verticali	1103 22	1/5	31,76	01	4010337084204
 4 moduli orizzontali	1094 22	1/5	47,79	01	4010337084242
 4 moduli verticali	1114 22	1/5	47,79	01	4010337084280
 5 moduli orizzontali	1095 22	1/5	68,47	01	4010337084365
 5 moduli verticali	1115 22	1/5	68,47	01	4010337084327

Caratteristiche

- Infrangibile.
 - Impermeabile alla micronebbia.
 - Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
 - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
 - Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
-

Avvisi

- Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco struttura piatta, scatola sopra intonaco.
-