


Placca Gira E2 con campo per targhetta color alluminio



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|--------------------------|-----------|------|-----------------------|----|---------------|
| 1 modulo | 1091 25 | 1/10 | 16,70 | 11 | 4010337084051 |
| 2x orizzontali | 1092 25 | 1/10 | 27,35 | 11 | 4010337084112 |
| 2 moduli verticali | 1102 25 | 1/10 | 27,35 | 11 | 4010337084143 |
| 3 moduli orizzontali | 1093 25 | 1/5 | 43,74 | 11 | 4010337084181 |
| 3 moduli verticali | 1103 25 | 1/5 | 43,74 | 11 | 4010337084228 |
| 4 moduli orizzontali | 1094 25 | 1/5 | 67,44 | 11 | 4010337084266 |
| 4 moduli verticali | 1114 25 | 1/5 | 67,44 | 11 | 4010337084303 |
| 5 moduli orizzontali | 1095 25 | 1/5 | 98,19 | 11 | 4010337084389 |
| 5 moduli verticali | 1115 25 | 1/5 | 98,19 | 11 | 4010337084341 |

Caratteristiche

- Infrangibile.
 - Impermeabile alla micronebbia.
 - Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
 - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
 - Plastica: materiale termoplastico privo di alogenzi, resistente agli urti e infrangibile
-

Avvisi

- Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco montaggio piatta, scatola sopra intonaco.
-