










Placca Gira E2 con campo per targhetta color alluminio



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 1 modulo	1091 25	1/10	16,70	11	4010337084051
 2x orizzontali	1092 25	1/10	27,35	11	4010337084112
 2 moduli verticali	1102 25	1/10	27,35	11	4010337084143
 3 moduli orizzontali	1093 25	1/5	43,74	11	4010337084181
 3 moduli verticali	1103 25	1/5	43,74	11	4010337084228
 4 moduli orizzontali	1094 25	1/5	67,44	11	4010337084266
 4 moduli verticali	1114 25	1/5	67,44	11	4010337084303
 5 moduli orizzontali	1095 25	1/5	98,19	11	4010337084389
 5 moduli verticali	1115 25	1/5	98,19	11	4010337084341

Caratteristiche

- Infrangibile.
 - Impermeabile alla micronebbia.
 - Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
 - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
 - Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
-

Avvisi

- Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco struttura piatta, scatola sopra intonaco.
-