










## Placca Gira E2 con campo per targhetta nero opaco



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 1 modulo	1091 09	1/10	16,70	11	4010337036746
 2x orizzontali	1092 09	1/10	27,35	11	4010337036814
 2 moduli verticali	1102 09	1/10	27,35	11	4010337036807
 3 moduli orizzontali	1093 09	1/5	43,74	11	4010337036852
 3 moduli verticali	1103 09	1/5	43,74	11	4010337036845
 4 moduli orizzontali	1094 09	1/5	67,44	11	4010337036890
 4 moduli verticali	1114 09	1/5	67,44	11	4010337036883
 5 moduli orizzontali	1095 09	1/5	98,19	11	4010337036920
 5 moduli verticali	1115 09	1/5	98,19	11	4010337036913

## Caratteristiche

- Infrangibile.
  - Impermeabile alla micronebbia.
  - Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
  - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
  - Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
- 

## Avvisi

- Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco struttura piatta, scatola sopra intonaco.
-