

Placca Gira Standard 55 con campo per targhetta bianco puro satinato



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 1 modulo	1091 27	1/10	7,38	01	4010337091271
 2x orizzontali	1092 27	1/10	13,69	01	4010337092278
 2 moduli verticali	1102 27	1/10	13,69	01	4010337102274
 3 moduli orizzontali	1093 27	1/5	21,55	01	4010337093275
 3 moduli verticali	1103 27	1/5	21,55	01	4010337103271
 4 moduli orizzontali	1094 27	1/5	31,41	01	4010337094272
 4 moduli verticali	1114 27	1/5	31,41	01	4010337008927
 5 moduli orizzontali	1095 27	1/5	47,22	01	4010337095279
 5 moduli verticali	1115 27	1/5	47,22	01	4010337115274

Caratteristiche

- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile
 - Impermeabile alla micronebbia.
 - Placca con finestra trasparente per scrivere sui moduli.
 - Particolarmente adatta per impianti in cui occorre contrassegnare e documentare l'installazione elettrica, ad esempio enti amministrativi, esercizi commerciali, aeroporti, aziende e ospedali.
-

Avvisi

- Non utilizzabile con: Set di guarnizioni IP44, scatola sopra intonaco struttura piatta, scatola sopra intonaco.
-