


## Altoparlante da incasso



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	1258 00	1	160,55	18	4010337258001

## Caratteristiche

- Montaggio in una normale scatola di installazione da incasso.
- Adatta alle mascherine di copertura del programma di interruttori Gira TX\_44.
- Struttura modulare, per cui montaggio ed espandibilità semplici.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- Altoparlante da incasso per il montaggio in impianti di cassette della posta, sistemi di impianto fonico, installazioni lato porta o piastre frontali.
- Ai morsetti a vite già presenti si possono collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanello.
- Trasmissione del segnale ed alimentazione dell'altoparlante mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- Forma costruttiva piccola.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettrete di qualità.
- Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l'ossidazione dei contatti dei tasti.
- Protezione dei morsetti dal collegamento errato.
- Si possono collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanello.
- Si può collegare una videocamera a colori per citofono esterno.
- Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Volume della conversazione regolabile.
- La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
- Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.

## Dati tecnici

Collegamento cavo di collegamento:	2 strisce di prese
Grado di protezione:	IP44
Alimentazione di tensione:	26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Collegamenti	
- bus bifilare:	2 morsetti a vite
- alimentazioni ausiliarie:	2 morsetti a vite
- Pulsante del campanello pulsante del campanello:	8 morsetti a vite
- Massa comune dei pulsanti per campanello:	1 morsetti a vite

- Cavo di collegamento:	2 strisce di prese
- composito:	1 strisce di prese
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +70 °C
Dimensioni	
- L x H x P:	101 x 67 x 27 mm

---

## Avvisi

- Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco).
  - Per l'espansione con una videocamera a colori è necessaria una centralina di comando Video.
  - Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione.
-