

Citofono esterno sopra intonaco 6 moduli



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	1268 66	1	425,83	18	4010337003892
 antracite (verniciato)	1268 67	1	439,96	18	4010337003908
 color alluminio (verniciato)	1268 65	1	440,07	18	4010337003885

Caratteristiche

- Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
- Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
- Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
- Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
- Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettrete di qualità.
- Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
- Volume della conversazione regolabile.
- Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
- Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.deo il software per targhette Gira.
- Altezza di montaggio ridotta di 19 mm.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione: 26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)

Collegamenti
- bus bifilare: 2 morsetti a vite

- alimentazione aggiuntiva:	2 morsetti a vite
Grado di protezione:	IP44
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +70 °C
Dimensioni	
- Targhette del nome:	L 62 x H 18 mm
- :	L 110 x H 253 x P 19 mm

Avvisi

- I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.
