

## Citofono esterno sopra intonaco 6 moduli



| Specifica                                                                                                        | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro                    | 1268 66   | 1  | 425,83                | 18 | 4010337003892 |
|  antracite (verniciato)       | 1268 67   | 1  | 439,96                | 18 | 4010337003908 |
|  color alluminio (verniciato) | 1268 65   | 1  | 440,07                | 18 | 4010337003885 |

## Caratteristiche

- Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
- Nel design del programma di interruttori Gira TX\_44.
- Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
- Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
- Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettrete di qualità.
- Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
- Volume della conversazione regolabile.
- Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
- Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira [www.beschriftung.gira.deo](http://www.beschriftung.gira.deo) il software per targhette Gira.
- Altezza di montaggio ridotta di 19 mm.

## Dati tecnici

Alimentazione di tensione: 26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)

Collegamenti  
- bus bifilare: 2 morsetti a vite

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| - alimentazione aggiuntiva: | 2 morsetti a vite       |
| Grado di protezione:        | IP44                    |
| Temperatura ambiente:       | da -25 °C a +70 °C      |
| Dimensioni                  |                         |
| - Targhette del nome:       | L 62 x H 18 mm          |
| - :                         | L 110 x H 253 x P 19 mm |

---

## Avvisi

- I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.

---