

## Videocitofono esterno sopra intonaco 3 moduli



| Specifica   | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro       | 1270 66   | 1  | 1.146,10              | 10 | 4010337270669 |
|  antracite       | 1270 67   | 1  | 1.157,99              | 10 | 4010337270676 |
|  color alluminio | 1270 65   | 1  | 1.157,99              | 10 | 4010337270652 |

### Caratteristiche

- Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
- Nel design del programma di interruttori Gira TX\_44.
- Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
- Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
- Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
- La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettrete di qualità.
- Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
- Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
- Volume della conversazione regolabile.
- Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
- Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
- Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira [www.beschriftung.gira.deo](http://www.beschriftung.gira.deo) il software per targhette Gira.
- Commutazione automatica giorno/notte: a partire da una definita luminosità dell'ambiente, la videocamera commuta dal servizio diurno (a colori) al servizio notturno (bianco e nero) e viceversa. Grazie all'alta sensibilità luminosa nel servizio notturno, si ottengono buoni risultati di visualizzazione anche in cattive condizioni di luminosità.
- Nel servizio notturno i LED assicurano l'illuminazione uniforme del campo visivo nel campo vicino.
- Videocamera orientabile manualmente di 20° orizzontalmente e verticalmente. In combinazione con un obiettivo grandangolare, ne risulta un ottimo angolo visivo.
- Compensazione automatica della controluce.
- Taratura automatica del bianco.
- Regolazione automatica del guadagno (AGC).
- Riscaldamento della videocamera integrato con rilevamento della temperatura.
- Copertura impermeabile agli spruzzi d'acqua.
- Copertura della videocamera in plastica infrangibile, facilmente sostituibile in caso di danneggiamento, ad esempio per atti vandalici.

## Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| Alimentazione di tensione:                         | 26 V $\pm$ 2 V DC (tramite bus bifilare) |
| Collegamenti                                       |  |
| - bus bifilare:                                    | 2 morsetti a vite                        |
| - alimentazioni ausiliarie:                        | 2 morsetti a vite                        |
| Grado di protezione:                               | IP44                                     |
| Temperatura ambiente:                              | da -25 °C a +70 °C                       |
| Elemento di ripresa dell'immagine:                 | Sensore CCD 0,85 cm (1/3")               |
| Obiettivo grandangolare:                           | 150°                                     |
| Campo di rilevamento visibile:                     | 100°                                     |
| Campo rilevabile (con orientamento di 20°):        | 140°                                     |
| Sistema dei colori:                                | PAL                                      |
| Elementi dell'immagine:                            | 500 (H) x 582 (V)                        |
| Risoluzione orizzontale:                           | 380 linee TV                             |
| Soglia di commutazione da colore a B/N:            | 1 lx                                     |
| Sensibilità luminosa nel servizio B/N:             | 0,1 lx                                   |
| Tempo di esposizione diaframma elettronico:        | fino a 1/100000 s                        |
| Filtro IR:   | Integrato                                |
| Altezza di montaggio consigliata della telecamera: | 1,50 m                                   |
| Dimensioni   |  |
| - Senza videocamera:                               | L 110 x H 253 x P 19 mm                  |
| - con videocamera:                                 | L 110 x H 253 x P 40 mm                  |
| - Targhette del nome:                              | L 62 x H 18 mm                           |

---

## Avvisi

- I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.

---